


Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	0126 112	1/5	19,40	01	4010337043829

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- A condition que la livraison soit possible.