




Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule Interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0126 66	1/5	24,49	13	4010337126669
 anthracite	0126 67	1/5	28,15	13	4010337126676
 teinte alu	0126 65	1/5	28,15	13	4010337126652

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- Avec guidage de l'utilisateur palpable.
 - Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
 - Si cet interrupteur doit être éclairé, veuillez prévoir un interrupteur de commande.
 - Article suivant: 3126 00 + 3496 xx
- Livrable à partir de 08/2024.
- A condition que la livraison soit possible.