

**Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule  
Interrupteur permutateur**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	0127 112	1/5	30,00	01	4010337043843

**Caractéristiques techniques**

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

**Indications**

- A condition que la livraison soit possible.