

## Interrupteur permutateur



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0127 40	1/5		01	4010337127406
 gris	0127 42	1/5		11	4010337127420
 Rouge	0127 43	1/5		11	4010337127437
 bleu	0127 46	1/5		11	4010337127468
 noir	0127 47	1/5		11	4010337127475

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>
Puissance nominale - LED/ CFLi:	100 W

### Indications

- Si cet interrupteur doit être éclairé, veuillez prévoir un interrupteur de commande.