


**Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x
Commutateur va-et-vient double**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	0128 112	1/5	41,75	01	4010337043874

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 0125 ...: 28 mm

- 0128 ...: 32 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- A condition que la livraison soit possible.