


**Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x  
Commutateur va-et-vient double**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	0128 112	1/5	41,75	01	4010337043874

**Caractéristiques techniques**

Profondeur d'encastrement

- 0125 ...:	28 mm
- 0128 ...:	32 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>
--	--------------------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

**Indications**

- A condition que la livraison soit possible.