

Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x Commutateur va-et-vient double



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0128 66	1	46,83	13	4010337128663
 anthracite	0128 67	1	50,47	13	4010337128670
 teinte alu	0128 65	1	50,47	13	4010337128656

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
--	--------------------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Indications

- Avec guidage de l'utilisateur palpable.
- Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
- A condition que la livraison soit possible.