

## Inverseur unipolaire



| Spécification                                                                             | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc   | 0130 40 | 1/5 |                | 01 | 4010337130406 |
|  gris  | 0130 42 | 1/5 |                | 11 | 4010337130420 |
|  Rouge | 0130 43 | 1/5 |                | 11 | 4010337130437 |
|  bleu  | 0130 46 | 1/5 |                | 11 | 4010337130468 |
|  noir  | 0130 47 | 1/5 |                | 11 | 4010337130475 |

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement: 28 mm

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles  
jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

### Indications

- Assorti aux interrupteurs-poussoirs par la position verticale de la manette.