




Bouton-poussoir 10 AX 250 V avec bascule droite
Bouton-poussoir va-et-vient à 1 pôle

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0130 66	1/5	24,90	13	4010337130666
 anthracite	0130 67	1/5	28,41	13	4010337130673
 teinte alu	0130 65	1/5	28,41	13	4010337130659

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:	2,5 mm ²

Indications

- Avec guidage de l'utilisateur palpable.
- Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
- Assorti aux interrupteurs-poussoirs par la position verticale de la bascule.