© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Bouton-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule droite
Inverseur unipolaire

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	0130 66	1/5	26,00	13	4010337130666
anthracite	0130 67	1/5	29,66	13	4010337130673
teinte alu	0130 65	1/5	29,66	13	4010337130659

Caractéristiques techniques

Profondeur d’encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:	2,5mm²

Indications

- Avec guidage de l utilisateur palpable.
- Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
- Assorti aux interrupteurs-poussoirs par la position verticale de la manette.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.