



Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	0136 112	1/5	36,10	01	4010337043911

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.
- A condition que la livraison soit possible.

Etendue de la livraison

- L élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.