









## Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule Interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	0136 01	1/5	34,39	01	4010337136019
 blanc brillant	0136 03	1/5	34,39	01	4010337136033
 blanc satiné	0136 27	1/5	34,39	01	4010337136279
 anthracite	0136 28	1/5	34,92	11	4010337136286
 teinte alu	0136 26	1/5	38,04	11	4010337136262
 noir mat	0136 005	1/5	38,04	11	4010337037941
 gris mat	0136 015	1/5	38,04	11	4010337077190
 acier inoxydable	0136 600	1/5	45,16	11	4010337021766

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement: 28 mm

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.  
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:

100 W

---

## Indications

- À raccorder aussi en éclairable.
  - A condition que la livraison soit possible.
- 

## Etendue de la livraison

- L élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.
-