

Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule Interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0136 66	1/5	41,20	13	4010337136668
 anthracite	0136 67	1/5	44,85	13	4010337136675
 teinte alu	0136 65	1/5	44,85	13	4010337136651

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- Avec guidage de l'utilisateur palpable.
- Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- L élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.