



Module interrupteur et bouton-poussoir à bascule 10 AX 250 V~ interr. va-et-vient / B-P va-et-vient



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Interrupteur va-et-vient / bouton-poussoir va-et-vient	0139 00	1/5	26,58	01	4010337022725

Caractéristiques

- Interrupteur et bouton-poussoir à bascule pour lequel la bascule de gauche est un interrupteur et la bascule de droite un bouton-poussoir.
- Pour commuter et changer la couleur de la lumière d'orientation LED.
- Pour la commande manuelle de détecteurs de mouvement.
- Pour la commande de postes secondaires de variateurs.
- Pour la commande d'un éclairage commuté.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:	2,5 mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W