

Interrupteur à clé 10 AX 250 V~ pour tous les demi-cylindres profilés DIN
Interrupteur à 2 pôles



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  gris | 0144 30 | 1 | 158,78 | 02 | 4010337144304 |

Caractéristiques techniques

Dimensions

- Boîtier en aluminium injecté: I 75 x H 75 x P 66 mm

Indications

- Prière de commander la serrure séparément.
- Le démontage du couvercle du boîtier uniquement possible lorsque la serrure se trouve en position de déverrouillage.
- Entrée M20 par en dessous.

Etendue de la livraison

- La serrure ne peut pas être comprise dans la livraison.