



Module d interrupteur de commande à bascule
10 AX 250 V~ avec élément d éclairage LED orange 230 V~ interrupteur de série
Interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Interrupteur de série	0145 00	10	31,00	01	4010337041801

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LED/ CFLi:	100 W