

**Interrupteur à tirette 10 AX 250 V~
avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Interrupteur va-et-vient universel**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0146 10	10	30,72	13	4010337146100
 blanc	0146 11	10	30,72	13	4010337146117

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles
jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- Pour montage mural et sur plafond.
- À raccorder aussi en éclairable.