© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur à tirette 10 AX 250 V~
Interrupteur va-et-vient universel

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème	0146 12	10	29,52	13	4010337146124

Caractéristiques techniques

section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- Les appareils suivants sont livrés sans plaque de montage.
- Pour montage mural et sur plafond.
- À raccorder aussi en éclairable.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.