

## Interrupteur à tirette 10 AX 250 V CA Interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	0146 13	1		13	4010337146131

### Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Indications

- Pour montage mural et sur plafond.
- À raccorder aussi en éclairable.
- A condition que la livraison soit possible.

### Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.