

**Bouton-poussoir à bascule 10 AX 250 V~
avec étiquette imprimée,
avec plaque de montage et adaptateur K/P25**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0152 10	10	22,25	13	4010337152101
 blanc	0152 11	1	22,25	13	4010337152118

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- - À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Symboles « lumière », « sonnette » et « porte » fournis.