

**Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec zone d inscription  
Contact NO unipolaire avec contact de signalisation à part**



| Spécification  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  gris | 0152 31 | 1   | 45,05          | 14 | 4010337152316 |

## Caractéristiques

- Montage apparent protégé contre l'eau IP66

## Caractéristiques techniques

## section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:

## Indications

- À raccorder aussi en éclairable

## **Etendue de la livraison**

- Étiquette vierge fournie.
  - Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.