© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Bouton-poussoir à micro-course 0,5 A 42 V avec cache, bascule et fenêtre de contrôle
Contact NO à 1 pôle

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	0153 40	1/5		01	4010337153405
gris	0153 42	1/5		01	4010337153429
Rouge	0153 43	1/5		01	4010337153436
bleu	0153 46	1/5		01	4010337153467
noir	0153 47	1/5		01	4010337153474

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur d’encastrement:	11 mm

Indications

- Eclairable par lampe à incandescence avec utilisation d un conducteur séparé.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.