




## Module bouton-poussoir ou interrupteur de store 10 A 250 V~ pour cache avec manette



| Spécification   | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---|------|-----|----------------|----|---------------|
|  Bouton-poussoir ou commutateur de 0154 00<br>groupe à 1 pôle    |      | 1/5 | 29,36          | 01 | 4010337154006 |
|  Bouton-poussoir ou commutateur de 0157 00<br>groupe à 2 pôles |      | 1/5 | 40,13          | 01 | 4010337157007 |

### Caractéristiques techniques

|  |                    |
|--|--------------------|
| Profondeur d'encastrement:   | 31 mm              |
| section de raccordement<br>- pour les conducteurs rigides jusqu'à: | 2,5mm <sup>2</sup> |

### Indications

- Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire.
- Fonction bouton-poussoir lors de la rotation du manette. Après élimination du dispositif de blocage en laiton, fonction bouton-poussoir lors d'une légère rotation du manette. En cas de rotation complète du manette, l'interrupteur se verrouille.
- A condition que la livraison soit possible.