

Bouton-poussoir à bascule 10 AX 250 ~ avec fenêtre de contrôle et étiquette imprimée
Inverseur unipolaire



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0156 12	10	16,69	13	4010337156123

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- Les appareils suivants sont livrés sans plaque de montage.
-
- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Symboles « lumière », « sonnette » et « porte » fournis.