


Bouton-poussoir à clé 10 AX 250 V~ pour tous les demi-cylindres profilés DIN
Bouton-poussoir à 1 pôle



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0163 30	1	132,08	02	4010337163305

Indications

- Prière de commander la serrure séparément.
- Le démontage du couvercle du boîtier uniquement possible lorsque la serrure se trouve en position de déverrouillage.
- Entrée M20 par en dessous.

Etendue de la livraison

- La serrure n est pas comprise dans la livraison.

Dimensions en mm

Boîtier en aluminium injecté: L 75 H 75 P 66