


Bouton-poussoir à clé 10 A 250 V~ pour tous les demi-cylindres profilés DIN
Bouton-poussoir à 1 pôle



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  gris | 0163 30 | 1 | 148,00 | 02 | 4010337163305 |

Indications

- Prière de commander la serrure séparément.
- Le démontage du couvercle du boîtier uniquement possible lorsque la serrure se trouve en position de déverrouillage.
- Entrée M20 par en dessous.

Etendue de la livraison

- La serrure ne peuvent pas comprise dans la livraison.

Dimensions en mm

Boîtier en aluminium injecté: B 75 H 75 T 66