

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0182 40	1/5		01	4010337182405
 gris	0182 42	1/5		11	4010337182429
 Rouge	0182 43	1/5		11	4010337182436
 Vert	0182 45	1		11	4010337182450
 bleu	0182 46	1/5		11	4010337182467
 noir	0182 47	1/5		11	4010337182474

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement: 31 mm

section de raccordement
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
