

**Cadre de finition Gira Standard 55
blanc brillant**

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--------------------------|---------|--------|----------------|----|---------------|
| 1x | 0211 03 | 10/100 | 3,21 | 21 | 4010337211037 |
| 2x | 0212 03 | 10/100 | 5,48 | 21 | 4010337212034 |
| 2x sans nervure centrale | 1002 03 | 10 | 4,05 | 01 | 4010337001607 |
| 3x | 0213 03 | 10/100 | 9,66 | 01 | 4010337213031 |
| 4x | 0214 03 | 1/5 | 16,71 | 01 | 4010337214038 |
| 5x | 0215 03 | 1/5 | 27,49 | 01 | 4010337215035 |

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Indications

- Convient également pour installations en goulotte.
- En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44.