









Bouton à bascule



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	0296 01	10	4,16	21	4010337296010
 blanc brillant	0296 03	10/100	4,16	21	4010337296034
 blanc satiné	0296 27	10/100	4,16	21	4010337296270
 anthracite	0296 28	10/100	4,89	11	4010337296287
 teinte alu	0296 26	10	8,18	11	4010337296263
 noir mat	0296 005	10	8,18	11	4010337038061
 gris mat	0296 015	10	8,18	11	4010337080220
 acier inoxydable	0296 600	10	15,44	11	4010337021667

Indications

- Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, en combinaison avec le kit d'étanchéité, convient également à l'installation d'interrupteurs à bascule et de boutons-poussoirs à bascule, avec indice de protection IP44 (protection contre

l'eau) (ne s'applique pas à la bascule 2x).
- A condition que la livraison soit possible.
