

Module potentiomètre électronique pour entrée de commande 1–10 V Fonction de commutation



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	0309 00	1/5	48,48	02	4010337309000

Caractéristiques

- Potentiomètre électronique avec fonction de commutation pour ballasts électroniques ou transformateurs électroniques avec entrée de commande 1 – 10 V.
- Une pression sur le bouton de commande met le ballast électronique en service ou hors service.
- La rotation règle la luminosité.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	AC 230 V, 50/60 Hz
Interface 1 – 10 V	
- Tension de commande:	0,5 à 10 V
- Courant de commande:	max. 50 mA
Courant de commutation	
- Résistif:	6 A
- Capacitif:	6 A (70 µF)
Profondeur d'encastrement:	32 mm
Température ambiante:	+5 °C à +45 °C

Etendue de la livraison

- Le fusible est compris dans la livraison.