


Thermostat d'ambiance 230/10 (4) A~ avec contact normalement fermé, interrupteur et témoin lumineux



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	0392 112	1/5	99,69	02	4010337045076

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	AC 230 V, 50 Hz
Courant nominal:	10 (4) A
Puissance de raccordement:	2200 W
Différence de température de commutation:	env. 0,5 K
Abaissement nocturne:	env. 4 K
Classe d'énergie:	I = 1 %
Température ambiante:	+5 °C à +30 °C

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- Construction plate.