


Thermostat d'ambiance 230/5 (2) A~ avec inverseur



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	0396 112	1/5		02	4010337045113

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	AC 230 V, 50 Hz
Courant nominal	
- Chauffage (contact normalement fermé):	10 (4) A
- Refroidissement (contact normalement ouvert):	5 (2) A
Puissance de raccordement	
- Chauffage (contact normalement fermé):	2200 W
- Refroidissement (contact normalement ouvert):	1100 W
Différence de température de commutation:	env. 0,5 K
Classe d'énergie:	I = 1 %
Température ambiante:	+5 °C à +30 °C

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- Construction plate.