







## Prise de haut-parleur stéréo



| Spécification  | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 0402 01  | 1/5 | 18,71          | 01 | 4010337402015 |
|  blanc brillant     | 0402 03  | 1/5 | 18,71          | 01 | 4010337402039 |
|  blanc satiné       | 0402 27  | 1/5 | 18,71          | 01 | 4010337402275 |
|  anthracite         | 0402 28  | 1/5 | 21,31          | 11 | 4010337402282 |
|  teinte alu         | 0402 26  | 1/5 | 23,96          | 11 | 4010337402268 |
|  noir mat           | 0402 005 | 1/5 | 23,96          | 11 | 4010337037880 |

### Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement: 31 mm  
Section de raccordement max.: 1,5mm<sup>2</sup>

## Indications

- Pour section de câble jusqu'à max. 10 mm<sup>2</sup>.
  - À utiliser comme module pour connecteur de haut-parleur haut de gamme (WBT) et capot informatique.
-