









## Prise de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) 16 A 250 V~ avec clapet et shutter



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	0414 01	1/5	14,86	01	4010337414018
 blanc brillant	0414 03	1/5	14,86	01	4010337414032
 blanc satiné	0414 27	1/5	14,86	01	4010337414278
 anthracite	0414 28	1/5	15,85	11	4010337414285
 teinte alu	0414 26	1/5	19,49	11	4010337414261
 noir mat	0414 005	1/5	19,49	11	4010337037590
 gris mat	0414 015	1/5	19,49	11	4010337080930
 acier inoxydable	0414 600	1/5	26,67	11	4010337021483

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	32 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44.
  - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1.
-