© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Prise SCHUKO
16 A 250 V~ ,
avec plaque de montage et adaptateur K/P25

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème	0440 10	10	9,98	13	4010337440109
blanc	0440 11	10	9,98	13	4010337440116

Caractéristiques techniques

section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l étrier de mise à la terre

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.