









## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	0454 01	1/5	12,67	01	4010337454014
 blanc brillant	0454 03	1/5	12,67	01	4010337454038
 blanc satiné	0454 27	1/5	12,67	01	4010337454274
 anthracite	0454 28	1/5	13,75	11	4010337454281
 teinte alu	0454 26	1/5	17,50	11	4010337454267
 noir mat	0454 005	1/5	17,50	11	4010337037583
 gris mat	0454 015	1/5	17,50	11	4010337081012
 acier inoxydable	0454 600	1/5	24,22	11	4010337021490

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	32 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44.
-