

**Combinaison interrupteur à bascule/prise sans contact de mise à la terre
à 2 pôles 16 A 250 V~
Interrupteur de série/prise sans contact de mise à la terre**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0475 12	1	40,03	13	4010337475125

Caractéristiques techniques

section de raccordement

- Pour les conducteurs jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- Les appareils suivants sont livrés sans plaque de montage.
- En Belgique, exclusivement comme livraison de remplacement pour installations existantes d'avant octobre 1981.