

Combinaison interrupteur à bascule/prise sans contact de mise à la terre à 2 pôles 16 A 250 V~  
avec plaque de montage et adaptateur K/P25  
Interrupteur va-et-vient universel/ prise sans contact de mise à la terre



| Spécification                                                                                  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème | 0476 10 | 5   | 36,26          | 13 | 4010337476108 |
|  blanc      | 0476 11 | 5   | 36,26          | 13 | 4010337476115 |

## Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- Pour les conducteurs jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

## Indications

- En Belgique, exclusivement comme livraison de remplacement pour installations existantes d'avant octobre 1981.
- À raccorder aussi en éclairable.