

**Combinaison interrupteur à bascule/prise sans contact de mise à la terre à 2 pôles 16 A 250 V~
avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Interrupteur va-et-vient universel/ prise sans contact de mise à la terre**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0476 10	5	36,26	13	4010337476108
 blanc	0476 11	5	36,26	13	4010337476115

Caractéristiques techniques

section de raccordement - Pour les conducteurs jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- En Belgique, exclusivement comme livraison de remplacement pour installations existantes d'avant octobre 1981.
- À raccorder aussi en éclairable.