

**Combinaison interrupteur à bascule/prise sans contact de mise à la terre
à 2 pôles 16 A 250 V~
Interrupteur va-et-vient universel/ prise sans contact de mise à la terre**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0476 12	5	34,62	13	4010337476122
 blanc	0476 14	1	34,62	13	4010337476146

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- Pour les conducteurs jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- Les appareils suivants sont livrés sans plaque de montage.
- En Belgique, exclusivement comme livraison de remplacement pour installations existantes d'avant octobre 1981.
- À raccorder aussi en éclairable.