

**Kit d'appel d'urgence
complet avec cadre de finition Gira E2**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	0495 88	1	337,87	34	4010337495888

Caractéristiques

- Module d'appel avec lampe de signalisation LED rouge, contact libre de potentiel intégré, briseur activable au choix (tonalité continue) ainsi que la possibilité de réglage sur lumière clignotante ou lumière permanente.
- Bouton-poussoir à tirette avec tirette de 2,5 m de long, avec bouton rouge et lampe de tranquillisation dans le boîtier, convient à un montage mural ainsi qu'à un montage sur plafond.
- Bouton-poussoir d'arrêt avec touche d'arrêt verte.
- Bloc d'alimentation encastré 250 mA.
- En option, le set d'appel peut être élargi d'un bloc pour bureau d'infirmières avec transducteur intégré pour signalisation acoustique de l'appel, d'une touche de présence verte avec lampe de présence ainsi que d'une touche d'arrêt jaune du briseur.

Caractéristiques techniques

Bloc d'alimentation

- Tension d'entrée:	AC 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
- Courant d'entrée:	180 mA
- Tension de sortie:	DC 24 V
- Courant de sortie:	250 mA

Température ambiante: + 5 °C à + 40 °C

Longue tirette: 2,5 m

Montage: Boîtiers

Indications

- Pour une installation selon DIN VDE 0834, utiliser une alimentation en tension sans interruption.
- Pour l'extension du set d'appel d'urgence, les composants peuvent être achetés individuellement.