







Bascule avec grande zone d'inscription



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 0676 01 | 1 | 7,97 | 01 | 4010337676010 |
|  blanc brillant | 0676 03 | 5 | 7,97 | 01 | 4010337676034 |
|  blanc satiné | 0676 27 | 5 | 7,97 | 01 | 4010337676270 |
|  anthracite | 0676 28 | 1 | 8,48 | 11 | 4010337676287 |
|  teinte alu | 0676 26 | 1 | 11,63 | 11 | 4010337676263 |
|  noir mat | 0676 005 | 1 | 11,63 | 11 | 4010337038160 |

Indications

- A condition que la livraison soit possible.

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
- Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.

Dimensions en mm

Zone d'inscription:

B 37

H 47
