




## Capot enfichable avec cadre adaptateur pour appareils avec cache (50 x 50 mm) et sortie oblique (IP20)



| Spécification  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc        | 0682 66 | 1/5 | 23,99          | 13 | 4010337682660 |
|  anthracite | 0682 67 | 1/5 | 30,65          | 13 | 4010337682677 |
|  teinte alu | 0682 65 | 1/5 | 30,65          | 13 | 4010337682653 |

### Indications

- Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
- Le capot et le cadre de finition (1x à 5x) permettent d'intégrer dans le programme d'interrupteur TX\_44 des appareils d'autres fabricants avec plaque centrale carrée (50 x 50 mm).
- Pour les appareils d'autres fabricants avec plaque centrale carrée (50 x 50 mm) par ex. des sociétés Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, boîtier de jonction RJ45 cat.5 BICC de Schumann Netzwerktechnik, Siemens ICCS 100 et 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2x MSCSP 2), etc.