

Module bouton-poussoir à tirette 10 A 250 V~ Contact à fermeture 1 conducteur avec contact de signalisation distinct

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Contact NO unipolaire avec contact de signalisation à part	0165 00	1/5	23,08	01	4010337165002
 Contact NO à 1 pôle avec contact de signalisation distinct (sans griffes de	0811 00	1/5	23,08	01	4010337811008

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 30 mm

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles 2,5mm²
jusqu'à:

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.