

## Module interrupteur à tirette 10 AX 250 V~ Disjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Disjoncteur à 2 pôles (sans griffes de fixation)	de0818 00	1	29,36	01	4010337818007
 Disjoncteur à 2 pôles (avec griffes de fixation)	de0142 00	1/5	29,36	01	4010337142003

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	30 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.