

Relais de coupure 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rail DIN	0861 00	1	94,26	02	4010337861003

Caractéristiques

- Commande simultanée de plusieurs entraînements de stores.
- Par paire d'entraînements, on découple électriquement avec un relais de coupure.
- Avec deux entrées de poste secondaire pour la commande individuelle des stores et une entrée centrale pour une fonction centrale, par ex. d'une horloge programmable ou pour la conversion de commandes centrales en cas de répartition sur plusieurs disjoncteurs différentiels.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50 Hz
Courant de commutation:	4 A, $\cos \phi \geq 0,8$ ind., durée d'enclenchement 100 %
Raccordements	
- Alimentation:	2 x borne à vis
- Central:	2 x borne à vis
- Entraînement 1, 2:	2 bornes vissées chacun
- Poste secondaire 1, 2:	1 borne vissée chacun
Température ambiante:	-25°C à +70°C

Indications

- Le relais de coupure rail DIN se monte sur un rail DIN.

Dimensions

Unités modulaires (UM):	2,5
-------------------------	-----