© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Cadre de finition Gira E2**
**blanc brillant**

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 0211 29 | 10/100 | 7,26 | 01 | 4010337211297 |
| 1,5x | 1001 29 | 10 | | 01 | 4010337881353 |
| 2x | 0212 29 | 10/100 | 9,96 | 01 | 4010337212294 |
| 2x sans nervure centrale | 1002 29 | 10 | 9,96 | 01 | 4010337001553 |
| 3x | 0213 29 | 1/5 | 18,18 | 01 | 4010337213291 |
|  4x | 0214 29 | 1/5 | 29,36 | 01 | 4010337214298 |
|  5x | 0215 29 | 1/5 | 44,80 | 01 | 4010337215295 |

**Caractéristiques**

- Incassable.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Indications**

- Convient également pour installations en goulotte.
- En combinaison avec le kit d étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l eau IP44.

---