










Cadre de finition Gira Standard 55 avec zone d'inscription blanc brillant



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 03	10	7,11	01	4010337091035
 2x horizontal	1092 03	10	13,19	01	4010337092032
 double vertical	1102 03	10	13,19	01	4010337102038
 3x horizontal	1093 03	10	20,76	01	4010337093039
 3x vertical	1103 03	1/5	20,76	01	4010337103035
 4x horizontal	1094 03	1/5	30,26	01	4010337094036
 4x vertical	1114 03	1/5	30,26	01	4010337008910
 quintuple horizontal	1095 03	1/5	45,49	01	4010337095033
 quintuple vertical	1115 03	1/5	45,49	01	4010337115038

Caractéristiques

- Incassable.
 - Etanche au brouillard de pulvérisation.
 - Cadre de finition avec fenêtre d inspection transparente pour marquage des modules.
 - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
-

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-