











Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription blanc brillant



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 29	10	11,09	01	4010337084068
 2x horizontal	1092 29	10	17,61	01	4010337084129
 double vertical	1102 29	10	17,61	01	4010337084150
 3x horizontal	1093 29	1/5	29,65	01	4010337084198
 3x vertical	1103 29	1/5	29,65	01	4010337084235
 4x horizontal	1094 29	1	44,61	01	4010337084273
 4x vertical	1114 29	1	44,61	01	4010337084310
 quintuple horizontal	1095 29	1/5	63,91	01	4010337084396
 quintuple vertical	1115 29	1/5	63,91	01	4010337084358

Caractéristiques

- Incassable.
 - Etanche au brouillard de pulvérisation.
 - Cadre de finition avec fenêtre d inspection transparente pour marquage des modules.
 - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
-

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-