

Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription noir mat



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	1x	1091 09	10	16,70	11 4010337036746
	2x horizontal	1092 09	10	27,35	11 4010337036814
	double vertical	1102 09	10	27,35	11 4010337036807
	3x horizontal	1093 09	1/5	43,74	11 4010337036852
	3x vertical	1103 09	1/5	43,74	11 4010337036845
	4x horizontal	1094 09	1/5	67,44	11 4010337036890
	4x vertical	1114 09	1	67,44	11 4010337036883
	quintuple horizontal	1095 09	1/5	98,19	11 4010337036920
	quintuple vertical	1115 09	1	98,19	11 4010337036913

Caractéristiques

- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-